

Дробилки PEL для стеклянных бутылок

ДРОБИЛКИ ДЛЯ БУТЫЛОК

Оборудование PEL серии Bottle Crusher применяется для переработки стеклянных бутылок и признано сокращать объем стеклянных отходов на 80%.

Практически на любом производстве пустые стеклянные бутылки выбрасываются в специальный контейнер для хранения, далее сортируются и в конечном итоге их забирает мусоровывозящая компания.

При дроблении стеклянных бутылок меньше тратится времени на обращение с отходами, а так же сокращаются затраты на транспортировку и общие затраты на утилизацию стекла.

BB03



BB01



НЕБОЛЬШИЕ МОДЕЛИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Снижают расходы на утилизацию стекла;
- Персонал тратит меньше времени на обращение с отходами;
- Дробилки для бутылок PEL уменьшают объем бутылки в 5 раз;
- Снижает выброс парниковых газов;
- Дробилки для бутылок PEL отличаются малошумностью и энергоэффективностью;
- Мобильные, компактные. Модели можно легко перемещать;
- Стеклянные отходы подходят для повторной переработки;
- Все машины имеют сертификацию ЕС.

BB03

*Модель с фильтром



Дробилки PEL для стеклянных бутылок

БОЛЬШИЕ МОДЕЛИ для ХРАНЕНИЯ ДРОБЛЕННОГО СТЕКЛА в КОНТЕЙНЕРЕ

- + Данные модели отличаются высокой производительностью (до 2000 шт/час);
- + Оборудование PEL отличается своей бесшумной работой (до 68 дБ) и энергоэффективностью.);
- + Может быть расположен рядом с источником отходов, что делает сбор отходов более эффективным.
- + Загрузка бутылок в модели ВВ04 и ВВ06 осуществляется по несколько штук.



ВВ04



ВВ09

БОЛЬШИЕ МОДЕЛИ

РАЗМЕРЫ & ХАРАКТЕРИСТИКИ

	ВВ01 "Baby Jaws"	ВВ03 "Jaws"
Высота	840 мм	1220 мм
Ширина	600 мм	1085 мм
Глубина	600 мм	1060 мм
Напряжение	220 В	220 В

	ВВ04 "Mega Jaws"	ВВ06 "Mega Jaws"
Высота	1920 мм	1920 мм
Ширина	840 мм	1085 мм
Глубина	1060 мм	1060 мм
Напряжение	220 В	220 В

	ВВ09 "Mighty Jaws"
Высота	1700 мм
Ширина	600 мм
Глубина	600 мм
Напряжение	220 В

ВВ06

